



3/5 Port TosLink (Optical) Digital Audio Splitter

User Manual
Benutzerhandbuch
Manuel Utilisateur
Manuale

English
Deutsch
Français
Italiano

No. 70480-1

lindy.com



Tested to comply with
FCC Standards
For Home and Office Use!



Introduction

Thank you for purchasing the 3/5 Port TosLink (Optical) Digital Audio Splitter. This product has been designed to provide trouble free, reliable operation. It benefits from both a LINDY 2-year warranty and free lifetime technical support. To ensure correct use, please read this manual carefully and retain it for future reference.

This range of TosLink (Optical) digital audio splitters allows the connection of either 3 or 5 digital optical output devices such as speakers, amplifiers or soundbars to a single digital audio source device.

Package Contents

- 3/5 Port TosLink (Optical) Digital Audio Splitter
- USB Type A to Mini-B cable, 0.76m (2.49ft)
- Lindy Manual

Features

- Distributes a single digital audio signal to up to 3 output devices.
- Supports 2-channel LPCM, DTS & Dolby Digital audio.
- Transmits digital optical audio signals up to 40m (131.23ft) using high quality optical audio cables.

Specification

- Audio interface: TosLink (Optical)
- Supported audio formats: LPCM2.0, DTS, Dolby Digital
- Supported audio sampling frequency: Up to 96kHz
- Maximum cable lengths: Input: 5m (16.4ft) Output: 40m (131.23ft)
- Storage temperature: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Operating temperature: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Humidity: 5-90% RH (non-condensing)
- Connections:
 - Input: 1 x TosLink (Optical) Female
 - Output: 3/5 x TosLink (Optical) Female
 - Power: Mini-USB (Female)
- Housing material: Plastic
- Colour: Black

Installation

For installation, please follow the steps below:

- Connect a TosLink (Optical) audio cable from a source device to the input port on the 3/5 Port TosLink (Optical) Digital Audio Splitter.
- Depending on the desired number of outputs, connect an optical audio cable from the output ports on the splitter to the optical input port on the audio output devices.
- Connect the included USB Type A to Mini-B cable to the devices' Mini-USB port and a powered, USB 2.0 (or higher) port or a USB charger.
- Power on the audio source and output devices.

Installation is now complete.

Einführung

Wir freuen uns, dass Ihre Wahl auf ein LINDY-Produkt gefallen ist und danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Sie können sich jederzeit auf unsere Produkte und einen guten Service verlassen. Dieser 3/5 Port TosLink (Optisch) Digitaler Audio Splitter unterliegt einer 2-Jahres LINDY Herstellergarantie und lebenslangem kostenlosen technischen Support. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie auf.

Diese Reihe an TosLink (Optisch) Digitalen Audio Splittern ermöglicht den Anschluss von 3 oder 5 digitalen optischen Ausgabegeräten, wie Lautsprecher, Verstärker oder Soundbars an ein einziges digitales Audio-Quellgerät.

Lieferumfang

- 3/5 Port TosLink (Optisch) Digitaler Audio Splitter
- USB-Kabel Typ A zu Mini-B, 0.76m (2.49ft)
- Lindy Handbuch

Eigenschaften

- Verteilt ein einziges digitales Audiosignal auf bis zu 3 Ausgabegeräte
- Unterstützt 2-Kanal LPCM, DTS & Dolby Digital Audio
- Übermittelt digitale optische Audiosignale bis zu 40m (131.23ft) über hochwertige optische Audiokabel

Spezifikationen

- Audio-Schnittstelle: TosLink (Optisch)
- Unterstützte Audio-Formate: LPCM2.0, DTS, Dolby Digital
- Unterstützte Audio Sampling-Frequenz: bis zu 96kHz
- Maximale Kabellänge: Eingang: 5m (16.4ft), Ausgang: 40m (131.23ft)
- Lagertemperatur / Betriebstemperatur: -10°C - 80°C (14°F - 176°F) / 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Feuchtigkeit: 5-90% RH (nicht-kondensierend)
- Anschlüsse:
 - Eingang / Ausgang: 1x TosLink (Optisch) Buchse / 3/5 TosLink (Optisch) Buchse
 - Stromversorgung: Mini-USB (Buchse)
- Gehäusematerial / Farbe: Kunststoff / Schwarz

Installation

Zur Installation beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen:

- Schließen Sie ein TosLink (Optisch) Audiokabel von einem Quellgerät am Eingangs-Port des 3/5 Port TosLink (Optisch) Digitaler Audio Splitter an.
- Abhängig von der gewünschten Zahl an Ausgabegeräten, schließen Sie ein optisches Audiokabel an den Ausgangs-Ports des Splitters und den optischen Eingangs-Ports der Audio-Ausgabegeräte an.
- Schließen Sie das beiliegende USB-Kabel Typ A zu Mini-B an den Mini-USB-Anschluss des Splitters an und an einen mit Strom versorgten USB 2.0- (oder höher) Anschluss oder an ein USB-Ladegerät.
- Schalten Sie das Audio-Quellgerät und die Ausgabegeräte ein.

Die Installation ist nun abgeschlossen.

Introduction

Nous sommes heureux que votre choix se soit porté sur un produit LINDY et vous remercions de votre confiance. Vous pouvez compter à tout moment sur la qualité de nos produits et de notre service. Ce Splitter Audio Numérique TosLink (optique) 3/5 Ports est soumis à une durée de garantie LINDY de 2 ans et d'une assistance technique gratuite à vie. Merci de lire attentivement ces instructions et de les conserver pour future référence.

Cette gamme de répartiteurs audio numériques TosLink (optique) permet de connecter 3 ou 5 dispositifs de sortie optique numérique tels que des haut-parleurs, des amplificateurs ou des barres de son à un seul dispositif source audio numérique.

Contenu

- Splitter Audio Numérique TosLink (optique) 3/5 Ports
- Câble USB Type A vers Mini-B, 0.76m (2.49ft)
- Manuel LINDY

Caractéristiques

- Distribue un signal audio numérique sur 3/5 appareils.
- Prend en charge les formats audio 2 canaux LPCM, DTS & Dolby Digital audio.
- Transmet les signaux audio numériques jusqu'à 40m (131.23ft) en utilisant un câble audio optique.

Spécification

- Interface audio: TosLink (optique)
- Formats audio pris en charge: LPCM2.0, DTS, Dolby Digital
- Taux d'échantillonnage audio pris en charge: jusqu'à 96kHz
- Longueur maximale de câble: entrée: 5m (16.4ft) Sortie: 40m (131.23ft)
- Température de stockage /. fonctionnement: -10°C - 80°C (14°F - 176°F) / 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Humidité: 5-90% RH (sans condensation)
- Connectiques:
 - Entrée: 1 x TosLink (optique) femelle
 - Sortie: 3/5 x TosLink (optique) femelle
 - Alimentation: Mini-USB (femelle)
- Matériau du boîtier: matière plastique
- Couleur: noir

Installation

Pour l'installation, merci de suivre les étapes suivantes:

- Connectez un câble audio TosLink (optique) d'une source au port d'entrée du Splitter Audio Numérique TosLink (optique) 3/5 Ports.
- En fonction du nombre de sorties, connectez un câble audio optique des ports de sorties au ports audio optique d'entrée des appareils de sortie audio.
- Connectez le câble USB Type A vers Mini-B au port Mini-USB du splitter et à un chargeur ou alimentation USB 2.0 (ou supérieur).
- Démarrez la source et les appareils de sortie audio.

L'installation est à présent terminée.

Introduzione

Vi ringraziamo per aver acquistato lo Splitter audio digitale TosLink. Questo prodotto è stato progettato per garantirvi la massima affidabilità e semplicità di utilizzo ed è coperto da 2 anni di garanzia LINDY oltre che da un servizio di supporto tecnico a vita. Per assicurarvi di farne un uso corretto vi invitiamo a leggere attentamente questo manuale e a conservarlo per future consultazioni.

Questa gamma di splitter audio digitali TosLink (ottico) consente di collegare 3 o 5 dispositivi ottici digitali come casse, amplificatori o soundbar ad una singola sorgente audio digitale.

Contenuto della confezione

- Splitter audio digitale TosLink (ottico) 3/5 porte
- Cavo USB Tipo A a Mini-B, 0.76m (2.49ft)
- Manuale

Caratteristiche

- Distribuisce un segnale audio digitale su fino a 3 o 5 uscite
- Supporto audio 2 canali LPCM, DTS & Dolby Digital
- Trasmette segnali audio digitali ottici fino a 40m (131.23ft) utilizzando cavi ottici di buona qualità

Specifiche

- Interfaccia Audio: TosLink (ottico)
- Formati audio supportati: LPCM2.0, DTS, Dolby Digital
- Frequenza di campionamento audio supportata: fino a 96kHz
- Lunghezza massima cavi supportata: Input: 5m (16.4ft) Output: 40m (131.23ft)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Umidità: 5-90% RH (senza condensa)
- Connettori:
 - Input: 1 x TosLink (ottico) Femmina
 - Output: 3/5 x TosLink (ottico) Femmina
 - Alimentazione: Mini-USB (Femmina)
- Materiale struttura: plastica
- Colore: nero

Installazione

Per l'installazione seguire i seguenti passaggi:

- Collegare una sorgente audio all'ingresso dello splitter 3/5 porte TosLink (ottico) utilizzando un cavo TosLink (ottico)
- Collegare le periferiche da utilizzare alle uscite dello splitter con cavi audio ottici
- Collegare il cavo USB Tipo A a Mini-B alla porta Mini USB dello splitter ed alimentarlo collegandolo ad una porta USB 2.0 (o superiore) o ad un alimentatore USB
- Alimentare la sorgente e i dispositivi audio

L'installazione è completa.

CE/FCC Statement

CE Certification

This equipment complies with the requirements relating to Electromagnetic Compatibility Standards. It has been manufactured under the scope of RoHS compliance.

CE Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den einschlägigen EMV Richtlinien der EU für IT-Equipment und darf nur zusammen mit abgeschirmten Kabeln verwendet werden.

Diese Geräte wurden unter Berücksichtigung der RoHS Vorgaben hergestellt.

Die formelle Konformitätserklärung können wir Ihnen auf Anforderung zur Verfügung stellen

FCC Certification

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

You are cautioned that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

LINDY Herstellergarantie – Hinweis für Kunden in Deutschland

LINDY gewährt für dieses Produkt über die gesetzliche Regelung in Deutschland hinaus eine zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum. Die detaillierten Bedingungen dieser Garantie finden Sie auf der LINDY Website aufgelistet bei den AGBs.

Hersteller / Manufacturer (EU):

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 20
68229 Mannheim
Germany
Email: info@lindy.com , T: +49 (0)621 470050

Manufacturer (UK):

LINDY Electronics Ltd
Sadler Forster Way
Stockton-on-Tees, TS17 9JY
England
sales@lindy.co.uk , T: +44 (0)1642 754000

Recycling Information



WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), Recycling of Electronic Products

Europe, United Kingdom

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away electrical and electronic equipment. Instead, these products must enter the recycling process.

Each individual EU member state has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products. More details can be obtained from your national WEEE recycling agency.

Germany / Deutschland

Rücknahme Elektroschrott und Batterie-Entsorgung

Die Europäische Union hat mit der WEEE Richtlinie Regelungen für die Verschrottung und das Recycling von Elektro- und Elektronikprodukten geschaffen. Diese wurden im Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG in deutsches Recht umgesetzt. Das Entsorgen von Elektro- und Elektronikgeräten über die Hausmülltonne ist verboten! Diese Geräte müssen den Sammel- und Rückgabesystemen zugeführt werden! Dort werden sie kostenlos entgegen genommen. Die Kosten für den weiteren Recyclingprozess übernehmen die Gerätehersteller.

LINDY bietet deutschen Endverbrauchern ein kostenloses Rücknahmesystem an, beachten Sie bitte, dass Batterien und Akkus den Produkten vor der Rückgabe an das Rücknahmesystem entnommen werden müssen und über die Sammel- und Rückgabesysteme für Batterien separat entsorgt werden müssen. Ausführliche Informationen zu diesen Themen finden Sie stets aktuell auf der LINDY Webseite im Fußbereich.

France

En 2006, l'union Européenne a introduit la nouvelle réglementation (DEEE) pour le recyclage de tout équipement électrique et électronique.

Chaque Etat membre de l' Union Européenne a mis en application la nouvelle réglementation DEEE de manières légèrement différentes. Veuillez suivre le décret d'application correspondant à l'élimination des déchets électriques ou électroniques de votre pays.

Italy

Nel 2006 l'unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Non è più consentito semplicemente gettare queste apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni stato membro dell' EU ha tramutato le direttive WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del proprio Stato quando si dispone di un apparecchio elettrico o elettronico.

Per ulteriori dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato.



Tested to comply with
FCC Standards
For Home and Office Use!



Tested to Comply with
FCC Standards
For Home and Office Use!

No. 70480, 70481

1st Edition, August 2020

lindy.com